

## 低介电(PMI)材料实验室测试台



### 适用下列标准

- > GB/T 9254
- > GB/T18655
- > ISO 10605
- > ISO 11452-4
- > GJB 151B
- >GB/T 21437.2
- >GB/T 21437.3

### 概述

低介电材料实验室测试台采用满足标准要求的低介电常数 ( $\epsilon_r \leq 1.4$ ) 材料, 强度高, 耐热性好, 可用于电磁兼容 (EMC) 实验室的支撑材料。

### 选型指南

型号	适用标准	适用测试项目	介电常数要求	数量	尺寸(cm) (长*宽*高)	备注
DL 16010080	GB/T 9254	无线发射	无介电常数要求	1 pcs	160*100*80	桌面160*100*6cm
DL 100255	GB/T 18655	汽车电子传导测试	$\leq 1.4$	1 pcs	100*25*5	(电流法5cm 75cm处开槽, 带束线带)
DL 50255				2 pcs	50*25*5	平板, 绝缘线束
DL 60305				2 pcs	60*30*5	平板
DL 100255	ISO 10605	静电放电	1~5	1 pcs	100*25*5	带魔术贴束线带
DL 50255				2 pcs	50*25*5	
DL 100255	ISO 11452-4	BCI 测试	$\leq 1.4$	1 pcs	100*25*5	(5cm 15cm 45cm 75cm 处开槽, 带束线带)
DL 50255				2 pcs	50*25*5	平板, 绝缘线束
DL 60305				2 pcs	60*30*5	平板

型号	适用标准	适用测试项目	介电常数要求	数量	尺寸(cm)	备注
DL 50305	GJB 151B	基础布置	介电常数尽量 低, 无具体数值 要求	2 pcs	50*30*5	放置线束, 沿长轴方向 间隔2cm 开5条槽, 槽宽 2cm,槽底到底部5cm, 一边开槽边缘距离绝缘 块边缘5cm
DL 100305				2 pcs	100*30*5	
DL 50255	GB/T 21437.2 等	汽车瞬态抗扰度	≤1.4	1 pcs	50*25*5	绝缘线束
DL 60305				2 pcs	60*30*5	平板
DL 100255	GB/T 21437.3 等	汽车瞬态抗扰度	≤1.4	1 pcs	100*25*5	平板, 绝缘线束 (1700mm)
DL 50255				2 pcs	50*25*5	其中一个在15cm 处开 槽放置电流注入探头
DL 60305				2 pcs	60*30*5	平板



## 苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号      电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900  
客服热线：4006-0512-77      售后电话：0512-68078090      售后邮箱：service@3ctest.cn  
公司官网：www.3ctest.cn      E-mail: info@3ctest.cn

### 北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室  
电话：010-82899948 010-82899984

### 成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室  
电话：028-65772800 028-85327800

### 深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室  
电话：0755-86626661 86344313 86626625

### 西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室  
电话：029-68985077

